

**Mitutoyo****Digitalno globinsko pomično merilo s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418710 750
GTIN	4946368377087
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Dodatni mostički art. 418744.

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

**Tehnični opis**

Kalibriranje	A1
Vmesnik	Digimatic-vmesnik
Vmesnik	USB-vmesnik
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina mostička	250 mm
Merilno območje	0 - 750 mm
Presek merilne letve	20×6 mm
Število vključenih baterij	1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,06 mm
Standard	ISO 13385
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

## Pribor

Priključni kabl tipko Data Tip D1	497085 D1
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 320 mm	418744 320
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 260 mm	418744 260
Priključni kabl Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabl Tip D1	497080 D1
	418744 180

Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 180 mm

Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497085 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357