

Garant**Naprava za predhodno nastavitvev, Tip: VG1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

- 15-colski zaslon na dotik, intuitivno in preprosto upravljanje prek simbolov.
- V podnožju naprave je vgrajena priprava za umerjanje.
- Digitalna kamera s 24-kratno povečavo.
- Hitro sočasno oz. posamično nastavljanje v obeh oseh (x/z).
- Fino nastavljanje v obeh oseh (x/z).
- Vreteno z indeksom $4 \times 90^\circ$ in zavoro.
- Napaka krožnega oz. planega teka vretena največ $2 \mu\text{m}$.

Naprava deluje skupaj z izbirno razpoložljivo proizvodno programsko opremo Hoffmann Group Connected.

Prednosti:

S to napravo boste pridobili združljiv gradnik za digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Povečanje produktivnosti je možno v povezavi z ustrezno modularno programsko opremo.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju / proizvodnem otoku.

Obseg dobave:

Vklj. s pripravo za umerjanje v podnožju, tipkovnico, odlagalno pločevino, čistilnikom rezilnih robov in programsko opremo za merjenje v vseh bistvenih tujih jezikih.

Dodatni pribor:

- Podstavna omara art. 354767.
- Reducirni trni art. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Tiskalnik nalepk art. 085505 vel. LW550 (DYMO).

- **Etikete art. 085565.**
- **Pokrov art. 354789 vel. 1.**

Napotek:

Slika se lahko razlikuje od originala.

Tehnični opis

Masa	150 kg
Krmiljenje merjenja	PC-merilna elektronika
Širina podnožja	860 mm
Globina	590 mm
Celotna širina	1500 mm
Hitra nastavitvev	Eletromagnetna
Merilni postopek	Obdelava slike, 15-colski zaslon na dotik
Višina	1060 mm
Osnovno držalo	SK50
Obremenitev vretena	100 kg
Merilno območje X	400 mm
Merilno območje Z	500 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	VG1
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Pribor

Garnitura etiket za naslove, bele barve Višina etikete × širina etikete 36X89 mm	085565 36X89
Prevleka za zaščito pred prahom, 2-delna Tip 1	354789 1

Podstavna omara za napravo za predhodno nastavitve Širina 1500 mm	354767 1500
Garnitura etiket za naslove, bele barve Višina etikete × širina etikete 28X89 mm	085565 28X89
Naprava za merjenje sredine vrtenja	354785
Čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje	354788
Reducirni trnSK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H100	354775 50/H100
Reducirni trnSK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V40	354773 50/V40
Reducirni trnSK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V20	354773 50/V20
Reducirni trnSK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V30	354773 50/V30
Reducirni trnSK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V50	354773 50/V50
Reducirni trnSK50/PSC Osnovni vpenjalni trn SK/reducir PSC 50/C63	354777 50/C63
Reducirni trnSK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V16	354773 50/V16
Reducirni trnSK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V25	354773 50/V25
Reducirni trnSK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H50	354775 50/H50
Reducirni trnSK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H63	354775 50/H63
Reducirni trnSK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H40	354775 50/H40
Reducirni trnSK50/PSC Osnovni vpenjalni trn SK/reducir PSC 50/C32	354777 50/C32
Reducirni trnSK50/PSC Osnovni vpenjalni trn SK/reducir PSC 50/C40	354777 50/C40
Reducirni trnSK50/PSC Osnovni vpenjalni trn SK/reducir PSC 50/C50	354777 50/C50
	354777 50/C80

Reducirni trnSK50/PSC Osnovni vpenjalni trn SK/reducir
PSC 50/C80
