

**Globinsko pomično merilo z dvema kljukama, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418520 300
GTIN	4045197203748
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Merilna letev in nonij z zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za merjenje globine, razmakov, vdolbin in zarez – zlasti tudi za izvrtine.

Upoštevajte mero a.

**Tehnični opis**

Dolžina nonija	39 mm
Delitev	1/20 mm
Presek merilne letve	10×3 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Meka kljuka a	23 mm
Dolžina mostička	100 mm
Pakiranje	Etui
Odstopanje meritve E MPE	±0,08 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Kalibriranje	A2
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

**Storitve**

Kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021220 300
DAkS-kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021230 300