

**Višinski zarisovalnik z lupo, Višina zarisovanja: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443805 300
GTIN	4045197204714
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Stabilna noga z lepno stojno površino. Odčitavanje 0,02 mm s fino nastavitvijo. Zarisovalna igla je **opremljena s karbidno trdino.** Z nastavljivo merilno letvijo, lupo in vijakom za utrditev.

Tehnični opis

Kalibriranje	E1
Širina osnovne ploskve	90 mm
Višina zarisovanja	300 mm
Dolžina osnovne ploskve	135 mm
Presek merilnega stebra	28×9 mm
Nonij	1/50 mm
Točnost	0,06 mm
Standard	Tovarniški standard

Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

DAkS-kalibriranjevišinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024640 300
Kalibriranjevišinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024630 300

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Tip R	443816 R
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Tip E	443816 E