



## T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 1412125



### Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 375305 1412125 |
| GTIN                  | 4020772080471  |
| Razred artikla        | 35A            |

### Opis

#### Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Standardna izvedba**, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

#### Dodatni pribor:

Podložke, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

#### Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

### Tehnični opis

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Višina k             | 8 mm    |
| Širina matice e      | 22 mm   |
| ozka širina matice a | 13,7 mm |
| Dolžina navoja b     | 75 mm   |
| Nazivna mera T-utora | 14 mm   |
| Navoj G              | M12     |
| Dolžina L            | 125 mm  |
| Tip                  | 787     |

Vrsta izdelka

Utorni vijaki