

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 121250****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 375305 121250 |
| GTIN | 4020772080419 |
| Razred artikla | 35A |

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:**DIN 787****Obseg dobave:**

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

| | |
|----------------------|---------|
| Širina matice e | 18 mm |
| Nazivna mera T-utora | 12 mm |
| Dolžina navoja b | 35 mm |
| ozka širina matice a | 11,7 mm |
| Višina k | 7 mm |
| Navoj G | M12 |
| Dolžina L | 50 mm |
| Tip | 787 |

Vrsta izdelka

Utorni vijaki