

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 1412200****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 375300 1412200 |
| GTIN | 4020772080921 |
| Razred artikla | 35A |

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Kompletno s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

Napotek:

- **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

| | |
|----------------------|---------------|
| Širina matice e | 22 mm |
| ozka širina matice a | 13,7 mm |
| Višina k | 8 mm |
| Dolžina navoja b | 120 mm |
| Nazivna mera T-utora | 14 mm |
| Navoj G | M12 |
| Dolžina L | 200 mm |
| Tip | 787 |
| Vrsta izdelka | Utorni vijaki |

