



T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 4236250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375300 4236250
GTIN	4020772081188
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Kompletno s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Nazivna mera T-utora: 42 mm

Navoj G: M36

Dolžina L: 250 mm

Dolžina navoja b: 175 mm

ozka širina matice a: 41,6 mm

Širina matice e: 65 mm

Tehnični opis

Dolžina navoja b	175 mm
Širina matice e	65 mm
Nazivna mera T-utora	42 mm
Višina k	26 mm
ozka širina matice a	41,6 mm

Navoj G	M36
Dolžina L	250 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki