

Mahr**Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445000 600
GTIN	4059192016814
Razred artikla	43B

Opis**Izvedba:**

Prikazovalnik z višino 12 mm in kontrastnim prikazom. Ergonomična, stabilna noga s kaljeno in lepano naležno površino za lažje in nesunkovito premikanje. Drsnik in vodilo iz kaljenega, nerjavnega jekla. Veliko ročno kolo za pozicioniranje in merjenje. Dodatno **fino nastavljanje in vijak za utrditev**.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino art. 445002.

Dodatni pribor:

Držalo za merilne ure s tipalno ročico in merilne ure art. 445004, podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Širina osnovne ploskve	98 mm
Masa	6,2 kg
Višina zarisovanja	600 mm
Presek merilnega stebra	35×15 mm
Dolžina osnovne ploskve	180 mm

Točnost	0,05 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Pribor

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabel Tip USB2	498938 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino	445002

