



T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 6625



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375305 6625
GTIN	4020772084004
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

- **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	6 mm
Širina matice e	10 mm
Višina k	4 mm
Dolžina navoja b	15 mm
ozka širina matice a	5,7 mm
Navoj G	M6
Dolžina L	25 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki