


**Garant****Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150, neprevlečeni, Tip: 6-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115140 6-10
GTIN	4045197024435
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.

Od Ø 2,4 mm vaporizirani.

S koničnjem oblike C od velikosti 4 mm.

**Tehnični opis**

Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtanja	6 - 10 mm
Število svedrov	41
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8

Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		