

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 1616250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375300 1616250
GTIN	4020772081003
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Kompletno s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

Napotek:

- **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

Višina k	9 mm
Nazivna mera T-utora	16 mm
Širina matice e	25 mm
ozka širina matice a	15,7 mm
Dolžina navoja b	150 mm
Navoj G	M16
Dolžina L	250 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki

