

HOLEX**Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 418802 300 |
| GTIN | 4045197528889 |
| Razred artikla | 42A |

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikazovalnik. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega prizmatičnega vodila**. Aluminijski merilni mostiček s trdo prevleko z dvema, za 90° zamaknjenima izvrtinama z navojem (M2,5) za vpetje merilnih nastavkov.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim tipalom art. 434900 vel. 2, 3 merilnimi mostički (150, 300 in 450 mm), 1 baterijo art. 081560 vel. LR44 in tovarniškimi poročili o preizkusu.

Dodatni pribor:

Vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 – 434915 z navojem M2,5.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Kalibriranje | A1 |
| Merilno območje | 0 - 300 mm |
| Presek merilne letve | 23,5 × 9 mm |
| Preklop odčitavanja | 0,0005 col |
| Preklop odčitavanja | 0,01 mm |
| Točnost | 0,04 mm |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 LR44 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Standard | Tovarniški standard |
| Preklop odčitavanja | mm / cole |
| Merilno orodje | digitalni |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |

Storitve

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm | 021010 300 |
| Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm | 021000 300 |

Pribor

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Jekleno tipalo Tip 2 | 434900 2 |
| Jekleno tipalo Tip 29/20 | 434900 29/20 |
| Jekleno tipalo Tip 11/15 | 434900 11/15 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1 | 434910 18/1 |
| Jekleno tipalo Tip 10 | 434900 10 |
| Jekleno tipalo Tip 28 | 434900 28 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 2 | 434910 2 |
| Jekleno tipalo Tip 14 | 434900 14 |
| Jekleno tipalo Tip 30/10 | 434900 30/10 |
| Jekleno tipalo Tip 14/40 | 434900 14/40 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5 | 434910 18/5 |
| Jekleno tipalo Tip 18/4 | 434900 18/4 |
| Jekleno tipalo Tip 12 | 434900 12 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 10 | 434910 10 |
| Jekleno tipalo Tip 14/20 | 434900 14/20 |

| | |
|--|--------------|
| Jekleno tipalo Tip 11/35 | 434900 11/35 |
| Jekleno tipalo Tip 29/10 | 434900 29/10 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 17 | 434910 17 |
| Jekleno tipalo Tip 18/3 | 434900 18/3 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 11 | 434910 11 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3 | 434910 18/3 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 14 | 434910 14 |
| Jekleno tipalo Tip 24 | 434900 24 |
| Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2 | 434915 2 |
| Jekleno tipalo Tip 18/5 | 434900 18/5 |
| Jekleno tipalo Tip 20 | 434900 20 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4 | 434910 18/4 |
| Jekleno tipalo Tip 13 | 434900 13 |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44 | 081560 LR44 |
| Jekleno tipalo Tip 17 | 434900 17 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2 | 434910 18/2 |
| Jekleno tipalo Tip 11/20 | 434900 11/20 |
| Jekleno tipalo Tip 14/15 | 434900 14/15 |
| Jekleno tipalo Tip 18/1 | 434900 18/1 |
| Jekleno tipalo Tip 39 | 434900 39 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6 | 434910 18/6 |
| Jekleno tipalo Tip 18/6 | 434900 18/6 |
| Jekleno tipalo Tip 15 | 434900 15 |
| Jekleno tipalo Tip 11 | 434900 11 |
| Jekleno tipalo Tip 18/2 | 434900 18/2 |
| Jekleno tipalo Tip 11/25 | 434900 11/25 |
| Jekleno tipalo Tip 11/30 | 434900 11/30 |
| Jekleno tipalo Tip 16 | 434900 16 |
| Tipalo iz karbidne trdine Tip 16 | 434910 16 |

Jekleno tipalo Tip 14/30

434900 14/30