



## T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 1816100



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375300 1816100
GTIN	4020772081027
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Standardna izvedba**, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Obseg dobave:

**Kompletno** s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

#### Napotek:

- **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

### Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	18 mm
Višina k	10 mm
Dolžina navoja b	65 mm
ozka širina matice a	17,7 mm
Širina matice e	28 mm
Navoj G	M16
Dolžina L	100 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki

