

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 1212160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375305 1212160
GTIN	4020772081492
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Standardna izvedba**, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

**Standard:****DIN 787****Obseg dobave:**

Posamično, brez matice in podloške.

**Dodatni pribor:**

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

**Napotek:**

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

**Tehnični opis**

Nazivna mera T-utora	12 mm
Dolžina navoja b	100 mm
Širina matice e	18 mm
Višina k	7 mm
ozka širina matice a	11,7 mm
Navoj G	M12
Dolžina L	160 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki