

## Mitutoyo

### Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s tipalom z zvočnim signalom, Višina zarisovanja: 300mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445222 300
GTIN	2050001062291
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku. Baterijsko napajanje z majhno porabo. **Gumb za zadržanje vrednosti** – s pritiskom na gumb je možno zadržati rezultat meritve. Vsi pomembni deli so kaljeni. Dobra stabilnost zaradi 2 vzporedno nameščenih kaljenih merilnih stebrov z rezkanimi zobatimi površinami na notranji strani (vel. 1000 s 3 merilnimi stebri). **2 prednastavljeni vrednosti** omogočata shranjevanje referenčnih vrednosti (npr. za ploščo iz naravne trde kamnine in obdelovanec). **Zarisovalna igla s karbidno trdino.** Čvrsta noga s kaljeno in lepano naležno površino. Na hrbtni strani ohišja prikazovalnika je ročica za hitro nastavljanje in narebričeno kolesce za fino nastavljanje.

Dodatno **s signalnim tipalom.** Posebej primeren za absolutno merjenje, primerjalne meritve in za merjenje mer verig.

##### Uporaba:

Ob dotiku z merilno površino tipalo sproži akustični signal. Izmerjena vrednost se ohrani tudi po nadaljnem premikanju (2 mm prostega hoda), lahko rokovanje. **Ø glave tipala se upošteva avtomatsko.**

##### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 pokrovom, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 445230, 1 signalnim tipalom.

##### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 445180 za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico, centrirna šablona art. 445250, kotomer art. 453500, držalo art. 453520 in podatkovni kabel art. 497080.

## Tehnični opis

Višina zarisovanja	300 mm
Širina osnovne ploskve	91 mm
Dolžina osnovne ploskve	135 mm
Točnost	0,02 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Življenjska doba baterije pribl.	3500 h
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

## Storitve

DAkS-kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024640 300
Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024630 300

## Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 300 mm	453500 300
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino	445230

Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 500 mm	453500 500
Oddajnik Tip S1	498966 S1
4-kotno držalo	445180
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabels tipko Data Tip D2	497100 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Držalo za kotomer	453520
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 150 mm	453500 150
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2