



Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445135 300
GTIN	6923903400118
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Velik, kontrasten LCD prikazovalnik za preprosto odčitavanje brez napak (velikost števil 10 mm). Hitro in fino nastavljanje prek natančnega kolesa za ročno nastavljanje. Robustna, čvrsta izvedba s čvrsto osnovo in ergonomično oblikovanim ročajem za neutrudljivo uporabo. Zero/ABS za postavljanje ničle v poljubnem položaju (npr. primerjalne meritve) ali povratek na absolutno merilo.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 443510 vel. 300 (primerna za obe velikosti).

Dodatni pribor:

Držalo art. 445180, podatkovni kabel art. 497080.

Tehnični opis

Dolžina osnovne ploskve	160 mm
Presek merilnega stebra	35×15 mm
Širina osnovne ploskve	122 mm

Podatkovni list

Masa	4,6 kg
Višina zarisovanja	300 mm
Točnost	0,03 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Življenjska doba baterije pribl.	2000 h
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik