



Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418802 800
GTIN	4045197529107
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalni prikazovalnik. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega prizmatičnega vodila**. Aluminijski merilni mostiček s trdo prevleko z dvema, za 90° zamaknjenima izvrtinama z navojem (M2,5) za vpetje merilnih nastavkov.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim tipalom art. 434900 vel. 2, 3 merilnimi mostički (150, 300 in 450 mm), 1 baterijo art. 081560 vel. LR44 in tovarniškim poročilom o preizkusu.

Dodatni pribor:

Vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 – 434915 z navojem M2,5.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 800 mm
Kalibriranje	A1
Presek merilne letve	23,5 × 9 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Točnost	0,06 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 LR44
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje

Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4

Jekleno tipalo Tip 29/20

434900 29/20