

Mitutoyo

Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s tipalom z zvočnim signalom, Višina zarisovanja: 600mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445222 600
GTIN	2050001062307
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku. Baterijsko napajanje z majhno porabo. **Gumb za zadržanje vrednosti** – s pritiskom na gumb je možno zadržati rezultat meritve. Vsi pomembni deli so kaljeni. Dobra stabilnost zaradi 2 vzporedno nameščenih kaljenih merilnih stebrov z rezkanimi zobatimi površinami na notranji strani (vel. 1000 s 3 merilnimi stebri). **2 prednastavljeni vrednosti** omogočata shranjevanje referenčnih vrednosti (npr. za ploščo iz naravne trde kamnine in obdelovanec). **Zarisovalna igla s karbidno trdino.** Čvrsta noga s kaljeno in lepano naležno površino. Na hrbtni strani ohišja prikazovalnika je ročica za hitro nastavljanje in narebričeno kolesce za fino nastavljanje.

Dodatno **s signalnim tipalom.** Posebej primeren za absolutno merjenje, primerjalne meritve in za merjenje mer verig.

Uporaba:

Ob dotiku z merilno površino tipalo sproži akustični signal. Izmerjena vrednost se ohrani tudi po nadaljnem premikanju (2 mm prostega hoda), lahko rokovanje. **Ø glave tipala se upošteva avtomatsko.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 pokrovom, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 445230, 1 signalnim tipalom.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 445180 za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico, centrirna šablona art. 445250, kotomer art. 453500, držalo art. 453520 in podatkovni kabel art. 497080.

Tehnični opis

Širina osnovne ploskve	120 mm
Dolžina osnovne ploskve	180 mm
Višina zarisovanja	600 mm
Točnost	0,04 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Življenjska doba baterije pribl.	3500 h
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino	445230
Priključni kabels tipko Data Tip D2	497100 D2
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 300 mm	453500 300
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 500 mm	453500 500
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Držalo za kotomer	453520
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 150 mm	453500 150
Oddajnik Tip S1	498966 S1
4-kotno držalo	445180