

**Višinski zarisovalnik z lupo, Višina zarisovanja: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443805 600
GTIN	4045197326843
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Stabilna noga z lepno stojno površino. Odčitavanje 0,02 mm s fino nastavitvijo. Zarisovalna igla je **opremljena s karbidno trdino.** Z nastavljivo merilno letvijo, lupo in vijakom za utrditev.

Tehnični opis

Dolžina osnovne ploskve	175 mm
Presek merilnega stebra	35×12 mm
Širina osnovne ploskve	120 mm
Kalibriranje	E1
Višina zarisovanja	600 mm
Nonij	1/50 mm
Točnost	0,06 mm
Standard	Tovarniški standard

Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranjevišinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
DAkKS-kalibriranjevišinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024640 1000

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Tip E	443816 E
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Tip R	443816 R