

Mitutoyo**Digitalni višinski merilnik Linear Height, Tip: 600EG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445390 600EG
GTIN	4946368665504
Razred artikla	44B

Opis**Izvedba:**

Digitalni višinski merilnik LH-600 E je nova generacija z najvišjo **natančnostjo** v tem razredu naprav. Preprosta uporaba polja za upravljanje s samoumevno razlago in menijskim upravljanjem na prikazovalniku, barvni prikazovalnik z diagonalo 14,5 cm, osvetljenim ozadjem in pnevmatskim mehanizmom za pomikanje. Avtomatski potek predhodno shranjenih delnih programov, povratna informacija GO/NG pri vsaki meritvi in delovanje neodvisno od mreže s pomočjo akumulatorjev za ponovno polnjenje (pribl. 5 ur) zagotavljajo optimalno uporabo v proizvodnji. Podatkovni vhod DIGIMATIC za digitalne merilne ure. Funkciji za 1D- in 2D-merjenje in ovrednotenje, ovrednotenje toleranc z alarmno funkcijo ter statistična obdelava/ovrednotenje podatkov. Uporaba USB-spominskih ključev z 8 GB in več. Z držalom za boljše rokovanje z napravo.

Standard:

Digitalni višinski merilnik LH-600E nove generacije z **največjo natančnostjo** v tem razredu naprav.

- **Pnevmatski mehanizem za pomikanje.**
- **Upravljalno polje s samoumevno razlago, z menijskim upravljanjem na prikazovalniku.**
- **Barvni prikazovalnik z osvetljenim ozadjem – 14,5 cm.**
- **Samodejni potek predhodno shranjenih delnih programov.**
- **Povratna informacija GO/NG pri vsaki meritvi.**

- **Delovanje, neodvisno od mreže, s pomočjo akumulatorjev za vnovično polnjenje (pribl. 5 ur).**
- **Podatkovni vhod DIGIMATIC za digitalne merilne ure.**
- **Funkcije za 1D- in 2D-merjenje/vrednotenje.**
- **Vrednotenje toleranc z alarmno funkcijo.**
- **Statistična obdelava/vrednotenje podatkov.**
- **Možnost uporabe USB-ključev s pomnilnikom 8 GB in več.**

Obseg dobave:

Vključno s tipalom s kroglico \varnothing 5 mm, z vpenjalom, blokom za kalibriranje (tudi za konična tipala), omrežnim napajalnikom, NiMH akumulatorjem in pokrovom.

Vmesnik: Vmesnik RS232C

Merilno območje: 600 - 600 mm

maksimalno območje uporabe: 0 - 972 mm

Preklop koraka števil: 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm

Točnost (L = merilna dolžina v mm): 1,1 + 0,6 L / 600 μ m

Raven natančnosti ponovitve: 0,4 μ m

Ravnost: 4 μ m

Tehnični opis

Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	5 μ m
maksimalno območje uporabe	0 - 972 mm
Masa	24 kg
Izvedba	z držalom
Celotna višina	1013 mm
Merilno območje	600 - 600 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	1,1 + 0,6 L / 600 μ m
Preklop koraka števil	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Raven natančnosti ponovitve	0,4 μ m
Merilna sila	1 N
Ravnost	4 μ m
Vrsta akumulatorja	Nikelj-kovinski hidrid
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard

Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

Storitve

Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
------------------------------------	--------