


Mitutoyo**Garnitura meril, Število meril: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	419100 6
GTIN	2050001048363
Razred artikla	46P

Opis**Obseg dobave:**

Vklj. z leseno škatlo. 1 **Pomično merilo Mitutoyo** art. 410300, velikost 150 mm. 1 **Mikrometer Mitutoyo** art. 420500, velikost 0–25 mm. 1 **Lasni kotnik** art. 450010, velikost 100 x 70 mm, natančnost DIN 875/00. 1 **Lasno ravnilo** art. 460095, velikost (dolžina) 100 mm. 1 **Upogljiv jekleni meter** art. 461800, velikost (dolžina) 200 mm. 1 **Vzmetno koničasto šestilo** art. 457000, velikosti 120 mm, z zamenljivimi konicami.

Tehnični opis

Število meril	6
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	S1
Vrsta izdelka	Garnitura meril

Storitve

Kalibriranjegarniture meril Vsebina garniture 6	020400 6
---	----------

Pribor

Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420500 0-25
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410300 150
Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju Dolžina 100 mm	460100 100
Vzmetno koničasto šestilo Dolžina L 120 mm	457000 120
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjavenmat Celotna dolžina 200 mm	461800 200
Garnitura nadomestnih jeklenih konic2-delne	457010
Lesen etui za garnituro meril Število odprtin 6	419200 6
Lasni kotnik brez naslona, kaljennerjavno jeklo, točnost 00 Dolžina krakov 100X70 mm	450010 100X70