

HOLEX**Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik, Višina zarisovanja: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443850 300
GTIN	4045197204745
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s fino nastavitvijo. Čvrsta noga z brušeno naležno površino.

Dobro čitljiv LCD prikazovalnik. Zarisovalna igla je opremljena s karbidno trdino.

Funkcija:

Nastavitev ničle v poljubnem položaju. Funkcija zadržanja vrednosti (HOLD). ABS/INC/TOL in SET.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR357, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino art. 443851.

Tehnični opis

Širina osnovne ploskve	90 mm
Dolžina osnovne ploskve	135 mm
Višina zarisovanja	300 mm
Masa	2,1 kg
Presek merilnega stebra	23×6,1 mm

Točnost	0,05 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024640 300

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 300 mm	443851 300
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 600 mm	443851 600
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357