

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 1614250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375300 1614250
GTIN	4020772080969
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Standardna izvedba**, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

**Standard:**

**DIN 787**

**Obseg dobave:**

**Kompletno** s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

**Napotek:**

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

**Tehnični opis**

ozka širina matice a	15,7 mm
Dolžina navoja b	120 mm
Višina k	9 mm
Širina matice e	25 mm
Nazivna mera T-utora	16 mm
Navoj G	M14
Dolžina L	250 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki

