



## T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 101063



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375305 101063
GTIN	4020772080396
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Standardna izvedba**, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

#### Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

#### Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

### Tehnični opis

Širina matice e	15 mm
Višina k	6 mm
ozka širina matice a	9,7 mm
Dolžina navoja b	45 mm
Nazivna mera T-utora	10 mm
Navoj G	M10
Dolžina L	63 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki