

Mitutoyo
Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik, Višina zarisovanja: 600mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445152 600
GTIN	4946368583334
Razred artikla	44A

Opis
Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku.
Baterijsko napajanje z majhno porabo.
Gumb za zadržanje vrednosti – s pritiskom na gumb je možno zadržati rezultat meritve. Vsi pomembni deli so kaljeni. Dobra stabilnost zaradi 2 vzporedno nameščenih kaljenih merilnih stebrov z rezkanimi zobatimi površinami na notranji strani (vel. 1000 s 3 merilnimi stebri).
2 prednastavljeni vrednosti omogočata shranjevanje referenčnih vrednosti (npr. za ploščo iz naravne trde kamnine in obdelovanec).
Zarisovalna igla s karbidno trdino. Čvrsta noga s kaljeno in lepno naležno površino. Na hrbtni strani ohišja prikazovalnika je ročica za hitro nastavljanje in narebričeno kolesce za fino nastavljanje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 pokrovom, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 445230.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 445180 za vpenjanje merilnih ur in merilnih ur s tipalno ročico, centrirna šablona art. 445250, kotomer art. 453500, držalo art. 453520 in podatkovni kabel art. 497080.

Tehnični opis

Dolžina osnovne ploskve	180 mm
-------------------------	--------

Širina osnovne ploskve	120 mm
Višina zarisovanja	600 mm
Točnost	0,05 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Življenjska doba baterije pribl.	3500 h
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Pribor

Priključni kabljski tipko Data Tip D2	497100 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabljski tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 500 mm	453500 500
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 200 mm	443510 200
Držalo za kotomer	453520
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
4-kotno držalo	445180

Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 300 mm	453500 300
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 300 mm	443510 300
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Univerzalni kotomer z lupo Dolžina letve 150 mm	453500 150
Priključni kabel Tip D2	497080 D2