

HOLEX**Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik, Višina zarisovanja: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443850 600
GTIN	4045197204752
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s fino nastavitvijo. Čvrsta noga z brušeno naležno površino.

Dobro čitljiv LCD prikazovalnik. Zarisovalna igla je opremljena s karbidno trdino.

Funkcija:

Nastavitev ničle v poljubnem položaju. Funkcija zadržanja vrednosti (HOLD). ABS/INC/TOL in SET.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR357, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino art. 443851.

Tehnični opis

Višina zarisovanja	600 mm
Širina osnovne ploskve	120 mm
Presek merilnega stebra	30,9×10,7 mm
Dolžina osnovne ploskve	180 mm
Masa	3,4 kg

Točnost	0,07 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 300 mm	443851 300
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 600 mm	443851 600
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357