



## T-utorni vijak (10.9./8.8.) kompleten, Tip: 161663



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375300 161663
GTIN	4020772080976
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

**Standardna izvedba**, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

#### Standard:

**DIN 787**

#### Obseg dobave:

**Kompletno** s posebno debelo podložko art. 375340 in visoko matico art. 375385.

#### Napotek:

- **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

### Tehnični opis

Dolžina navoja b	45 mm
Višina k	9 mm
Nazivna mera T-utora	16 mm
Širina matice e	25 mm
ozka širina matice a	15,7 mm
Navoj G	M16
Dolžina L	63 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki

