

**Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 25 mm
Ø vretena	6,5 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Točnost	2 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100