

**Mitutoyo****Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

#### Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Od vel. 100–125, lok iz lakirane litine.

### Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

## Tehnični opis

Merilno območje	0 - 25 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Korak vretena	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Izvedba merilne površine	s karbidno trdino
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1

Točnost	2 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100