

Garant**Mikrometer, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in števkami.

S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	25 - 50 mm
Ø vretena	6,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Število nastavitvenih prstanov	1
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø merilnega bobna	19 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Fina raglja	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
---	-----------