

**Mitutoyo****Mikrometer, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.****Obseg dobave:**

Od vel. 25 – 50 vklj. z 1 kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Izvedba merilne površine	S karbidno trdino
Ø merilnega bobna	18 mm
Ø vretena	6,35 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Masa	0,3 kg
Kalibriranje	B1
Točnost	2 µm

Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100