

**Mikrometer, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Merilno območje	25 - 50 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Kalibriranje	B2
Točnost	2 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
-------------------------------------------	-----------