

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115120 1-6
GTIN	4045197024367
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.

Od Ø 2,4 mm vaporizirani.

Od velikosti 4 mm s koničenjem oblike C.

Napotek:

Vel. 16 – 20: svedri z držalom Ø 16 mm.

Tehnični opis

Število svedrov	51
Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtanja	1 - 6 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2

Podatkovni list

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSSN \emptyset DC h8 (mm oz. cole) 2,7

114150 2,7

Podatkovni list

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3	114150 3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,1	114150 5,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,4	114150 2,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114150 5,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,9	114150 2,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5	114150 3,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,1	114150 3,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,9	114150 1,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,8	114150 5,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,8	114150 3,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,2	114150 5,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,8	114150 2,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,2	114150 3,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,8	114150 4,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,4	114150 3,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,2	114150 2,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,7	114150 3,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4	114150 4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,7	114150 1,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,6	114150 4,6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114150 6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,9	114150 5,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,4	114150 5,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2	114150 2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,4	114150 4,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,9	114150 4,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,7	114150 4,7

Podatkovni list

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,2	114150 1,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,6	114150 2,6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,3	114150 5,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5	114150 1,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1	114150 1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,8	114150 1,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,6	114150 3,6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,1	114150 4,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114150 4,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,3	114150 1,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,1	114150 1,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,4	114150 1,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,1	114150 2,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,3	114150 2,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,9	114150 3,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,7	114150 5,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,3	114150 4,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,6	114150 1,6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,6	114150 5,6
Prazna kaset, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-6	115470 1-6