

**Mitutoyo****Mikrometer, Merilno območje: 25-50mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

**Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.**

### Obseg dobave:

Od vel. 25 – 50 vklj. z 1 kontrolno mero.

## Tehnični opis

Masa	0,4 kg
Ø merilnega bobna	18 mm
Izvedba merilne površine	S karbidno trdino
Ø vretena	6,35 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	25 - 50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Točnost	2 µm

Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

### Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
---	-----------