

**Tipalo robov, Ø tipalne glave: 10/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Razred artikla	38D

**Opis****Izvedba:**

Tipalna glava je preko vzmeti elastično povezana z vpenjalnim držalom in omogoča **točnost uravnavanja 0,01 mm.**

Vsi deli so v celoti kaljeni in brušeni. S posneto tipalno glavo Ø 10 in 4 mm.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

**Točnost uravnavanja 0,01 mm.**

**Uporaba:**

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.

Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca. Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalnega držala	10 mm
Ø tipalne glave	10 mm
Celotna dolžina	90 mm

Vrsta izdelka

Tipalo

**Pribor**Nadomestna vzmet za tipala robov  $\emptyset \times$  celotna dolžina  
2,6X25 mm

359010 2,6X25

Nadomestna vzmet za tipala robov  $\emptyset \times$  celotna dolžina  
4,6X40 mm

359010 4,6X40