

**Mikrometer 100-delna razdelitev, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

Obseg dobave:

Od vel. 25 – 50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 25 mm
Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	8 mm
Ø merilnega bobna	30 mm
Kalibriranje	B1
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 25 mm

022000 25