

**Mikrometer, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Merilno območje	75 - 100 mm
Ø vretena	6,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Kalibriranje	B2
Točnost	3 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100

### Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75
---	-----------