

**T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 2220125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375305 2220125
GTIN	4020772080624
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:**DIN 787****Obseg dobave:**

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	22 mm
Višina k	14 mm
ozka širina matice a	21,7 mm
Širina matice e	35 mm
Dolžina navoja b	85 mm
Navoj G	M20
Dolžina L	125 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki