

Garant**Mikrometer, Merilno območje: 125-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

S kombinirano precizno ragljo za enoročno uporabo in uporabo v držalu.**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	125 - 150 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø merilnega bobna	19 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Število nastavitvenih prstanov	1
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Fina raglja	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022040 200
DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022050 200