

**Mikrometer 100-delna razdelitev, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 420750 25-50 |
| GTIN | 4045197203861 |
| Razred artikla | 42B |

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

Obseg dobave:

Od vel. 25 – 50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø merilnega bobna | 30 mm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm |
| Ø vretena | 8 mm |
| Merilno območje | 25 - 50 mm |
| Kalibriranje | B2 |
| Standard | DIN 863 |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno
merilno območje 100 mm

022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm

421100 25