

**Mahr****Mikrometer, Merilno območje: 125-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420410 125-150
GTIN	2050001053114
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

**Obseg dobave:**

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Ø vretena	6,5 mm
Ø merilnega bobna	17,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	125 - 150 mm
Kalibriranje	B2
Točnost	6 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022040 200