



T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 1816160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375305 1816160
GTIN	4020772080594
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Nazivna mera T-utora: 18 mm

Navoj G: M16

Dolžina L: 160 mm

Dolžina navoja b: 100 mm

ozka širina matice a: 17,7 mm

Širina matice e: 28 mm

Tehnični opis

ozka širina matice a	17,7 mm
Dolžina navoja b	100 mm
Nazivna mera T-utora	18 mm
Širina matice e	28 mm

Višina k	10 mm
Navoj G	M16
Dolžina L	160 mm
Tip	787
Vrsta izdelka	Utorni vijaki