

**Mitutoyo****Mikrometer, Merilno območje: 175-200mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

#### Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Od vel. 100–125, lok iz lakirane litine.

### Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

## Tehnični opis

Izvedba merilne površine	S karbidno trdino
Odčitavanje	0,01 mm
Korak vretena	1/50 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje	175 - 200 mm
Kalibriranje	B2

Točnost	4 µm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022040 200