



T-utorni vijak (10.9./8.8.) posamičen, Tip: 1614250



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 375305 1614250 |
| GTIN | 4020772080525 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Standardna izvedba, razred trdnosti = 10.9 (za M6-M12), razred trdnosti = 8.8 (za M14-M24).

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Nazivna mera T-utora: 16 mm

Navoj G: M14

Dolžina L: 250 mm

Dolžina navoja b: 120 mm

ozka širina matice a: 15,7 mm

Širina matice e: 25 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------------|--------|
| Širina matice e | 25 mm |
| Višina k | 9 mm |
| Nazivna mera T-utora | 16 mm |
| Dolžina navoja b | 120 mm |

| | |
|----------------------|---------------|
| ozka širina matice a | 15,7 mm |
| Navoj G | M14 |
| Dolžina L | 250 mm |
| Tip | 787 |
| Vrsta izdelka | Utorni vijaki |