


Mitutoyo**Veliki mikrometer, Merilno območje: 400-500mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 420810 400-500 |
| GTIN | 4946368215150 |
| Razred artikla | 44A |

Opis**Izvedba:**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitvev. Nesvetleče kromiran merilni boben s 50-delno razdelitvijo, čisto graviranimi in črno poudarjenimi črticami in številkami.

4 lahko zamenljiva merilna nakovalca dajo merilno območje 100 mm na velikost.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ø merilnega bobna | 21 mm |
| Masa | 6,7 kg |
| Število merilnih nastavkov | 4 |
| Ø vretena | 8 mm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Hod merilnega vretena | 25 mm |
| Število nastavitvenih prstanov | 4 |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno območje | 400 - 500 mm |

| | |
|----------------|---------------------|
| Kalibriranje | S3 |
| Točnost | 3 µm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

| | |
|---|----------------|
| Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 400-500 mm | 020450 400-500 |
|---|----------------|