

**Garant****Spiralni svedri s karbidno trdino, neprevlečeni, Ø DC h8: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121150 14
GTIN	4045197471543
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Svedri so opremljeni z rezalno ploščico iz karbidne trdine. Brušenje med konicama. Držalo s prijemalnim nastavkom omogoča uporabo v vpenjalnih pušah.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/v
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	71 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN 8037
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	50 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	CE K20
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Spiralni svedri

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al > 10% Si	primerno	140 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	140 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		