


Hartig

**Precizni mikrometer s podaljškom končne mere, Merilno območje:  
200-300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torni sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.

**Prednosti:**

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

**Obseg dobave:**

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

**Napotek:**

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.

Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,01 mm
Masa	3,8 kg
Ø merilnega bobna	24 mm

Ø vretena	10 mm
Merilno območje	200 - 300 mm
Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Hod merilnega vretena	50 mm
Kalibriranje	S3
Točnost	6 µm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 200-300 mm	020450 200-300
-----------------------------------------------------------------	----------------