

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 6-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.

Od Ø 2,4 mm vaporizirani.

Od velikosti 4 mm s koničenjem oblike C.

Napotek:

Vel. 16 – 20: svedri z držalom Ø 16 mm.

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtnanja	6 - 10 mm
Število svedrov	41
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2

Podatkovni list

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSSN \emptyset DC h8 (mm oz. cole) 6,6

114150 6,6

Podatkovni list

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,3	114150 9,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,2	114150 9,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9	114150 9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6	114150 6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,4	114150 7,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,2	114150 6,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7	114150 7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10	114150 10
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,1	114150 9,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,4	114150 6,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,9	114150 8,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,6	114150 8,6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,3	114150 7,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,8	114150 9,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,8	114150 8,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,4	114150 9,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,3	114150 6,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,2	114150 8,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,8	114150 7,8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,9	114150 7,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,7	114150 9,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,7	114150 7,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,6	114150 7,6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,7	114150 6,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,9	114150 9,9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5	114150 9,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,6	114150 9,6

Podatkovni list

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,7	114150 8,7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,3	114150 8,3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,1	114150 6,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,4	114150 8,4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,1	114150 7,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,2	114150 7,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,1	114150 8,1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5	114150 6,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5	114150 7,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8	114150 8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,9	114150 6,9
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 6-10	115470 6-10