

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer veliki, Merilno območje: 0-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitvev. **6 lahko zamenljivih merilnih nakovalc da merilno območje 150 mm na garnituro.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Točnost:**

(4 + L/75) µm.

**Obseg dobave:**

Vklj. z merilnimi vreteni, kontrolnimi merami in 1 baterijo art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445.

**Tehnični opis**

Ø vretena	6,35 mm
Masa	0,96 kg
Merilno območje	0 - 150 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Hod merilnega vretena	25 mm

Korak vretena	0,5 mm
Število nastavitvenih prstanov	5
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	S3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 0-150 mm	020450 0-150
---	--------------

## Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm	421100 75
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 100 mm	421100 100

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabljski tipko Data Tip D1	497445 D1